


品番：EA968CB-15

品名：AC200V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,470円(税抜) / 7,117円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,470円(税抜) / 7,117円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/05 19:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1219ページ | | |



●リード線タイプ

| CW | CCW |
|---------------------|-----------------|
| Black cw (Brown) | Black / Cap |
| White / Cap | White / Cap |
| Gray/Cap | ccw (Brown) Cap |

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

| | | | |
|--|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S7I15GD |
| 出力 | 15W | 電圧 | 単相AC200V |
| 電流 | 0.19A (50Hz) 0.18A (60Hz) | 起動トルク | 0.09N・m (50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.125N・m (50Hz) 0.120N・m (60Hz) | 定格回転速度 | 1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz) |
| コンデンサ容量 | 1.2 μ F | 重量 | 1.04kg |
| リード線タイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.