品番: EA968CB-25

品名:AC200V·25W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	8,760円(税抜)/9,636円(税込)				
カタログ価格	8,760円(税抜)/9,636円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/18 07:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GD		
出力	25W	電圧	単相AC200V		
電流	0.30A(50Hz) 0.29A(60Hz)	起動トルク	0.145N·m (50/60Hz)		
定格トルク	0.200Nm(50Hz) 0.170Nm(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	1.5μF	重量	1.46kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.