


品番：EA968CB-40

品名：AC200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
カタログ価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	ccw (Brown) Cap

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GDL
出力	40W	電圧	単相AC200V
電流	0.41A (50Hz) 0.43A (60Hz)	起動トルク	0.240N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.310N・m (50Hz) 0.260N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	2.5 μ F	重量	2.3kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.