品番: EA968CB-6

品名:AC200V・6W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	6,870円(税抜)/7,557円(税込)				
カタログ価 格	6,870円(税抜)/7,557円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 16:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	\$6106GD
出力	6W	電圧	単相AC200V
電流	0.10A(50/60Hz)	起動トルク	0.045N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.050N·m(50Hz) 0.042N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)
コンデンサ容量	0.7 μ F	重量	0.7kg
リード線タイプ			

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.