


品番 : EA968CB-6

品名 : AC200V・6W インタクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/ Cap	ccw (Brown) / Cap

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S6I06GD
出力	6W	電圧	単相AC200V
電流	0.10A (50/60Hz)	起動トルク	0.045N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.050N・m (50Hz) 0.042N・m (60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)
コンデンサ容量	0.7 $\mu$ F	重量	0.7kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.