品番: EA968CB-60

品名:AC200V·60W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	12,500円 (税抜)/13,750円(税込)				
カタログ価 格	12,500円(税抜)/13,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 07:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GDH
出力	60W	電圧	単相AC200V
電流	0.65A(50Hz) 0.70A(60Hz)	起動トルク	0.385N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.470N·m(50Hz) 0.400N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	4.0 μ F	重量	2.44kg

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.