


品番 : EA968CB-90

品名 : AC200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	ccw (Brown) Cap

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GDH
出力	90W	電圧	単相AC200V
電流	0.90A (50Hz) 1.00A (60Hz)	起動トルク	0.500N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.690N・m (50Hz) 0.580N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	6.0 μ F	重量	2.93kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.