


品番 : EA968CC-25

品名 : AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GC-T
出力	25W	電圧	単相AC100V
電流	0.57A(50Hz) 0.52A(60Hz)	起動トルク	0.145N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.200N・m(50Hz) 0.165N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	6.0μF	重量	1.60kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.