


品番 : EA968CC-40

品名 : AC100V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



内の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GCL-T
出力	40W	電圧	単相AC100V
電流	0.80A(50Hz) 0.85A(60Hz)	起動トルク	0.240N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.310N·m(50Hz) 0.260N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	10.0 μ F	重量	2.45kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.