


品番 : EA968CC-90

品名 : AC100V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



内の番号は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GCH-T
出力	90W	電圧	単相AC100V
電流	1.80A(50Hz) 2.00A(60Hz)	起動トルク	0.500N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.690N·m(50Hz) 0.580N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	25.0 μF	重量	3.10kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.