品番: EA968CD-40

品名: AC200V·40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	<b>12,900円</b> (税抜)/14,190円(税込)				
カタログ価 格	12,900円(税抜)/14,190円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 05:38現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GDL-T
出力	40W	電圧	単相AC200V
電流	0.41A(50Hz) 0.43A(60Hz)	起動トルク	0.240N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.310N·m(50Hz) 0.260N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	2.5 μF	重量	2.45kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.