品番: EA968CE-40

品名:三相200V·40W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	<b>11,500円</b> (税抜)/ 12,650円(税込)				
カタログ価格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GUL
出力	40W	電圧	三相AC200V
電流	0.36A(50Hz) 0.33A(60Hz)	起動トルク	0.630N·m(50Hz) 0.520N·m(60Hz)
定格トルク	0.310N·m(50Hz) 0.260N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
重量	2.3kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.