


品番：EA968CE-90

品名：三相200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	Gray/Cap
	ccw (Brown) Cap

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GUH
出力	90W	電圧	三相AC200V
電流	0.63A (50Hz) 0.60A (60Hz)	起動トルク	1.060N・m (50Hz) 0.890N・m (60Hz)
定格トルク	0.690N・m (50Hz) 0.600N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
重量	2.93kg		
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.