


品番：EA968CE-90

品名：三相200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 18:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1219ページ | | |



●リード線タイプ

| CW | CCW |
|---------------------|-----------------|
| Black cw (Brown) | Black / Cap |
| White / Cap | White / Cap |
| Gray/Cap | Gray/Cap |
| | ccw (Brown) Cap |

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

| | | | |
|--|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9I90GUH |
| 出力 | 90W | 電圧 | 三相AC200V |
| 電流 | 0.63A (50Hz) 0.60A (60Hz) | 起動トルク | 1.060N・m (50Hz) 0.890N・m (60Hz) |
| 定格トルク | 0.690N・m (50Hz) 0.600N・m (60Hz) | 定格回転速度 | 1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz) |
| 重量 | 2.93kg | | |
| リード線タイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.