


品番：EA968CF-25

品名：三相200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GU-T
出力	25W	電圧	三相AC200V
電流	0.26A(50Hz) 0.24A(60Hz)	起動トルク	0.350N・m(50Hz) 0.290N・m(60Hz)
定格トルク	0.195N・m(50Hz) 0.165N・m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
重量	1.6kg		
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.