


品番 : EA968CF-40

品名 : 三相200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GUL-T
出力	40W	電圧	三相AC200V
電流	0.36A(50Hz) 0.33A(60Hz)	起動トルク	0.630N·m(50Hz) 0.520N·m(60Hz)
定格トルク	0.310N·m(50Hz) 0.260N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
重量	2.45kg		

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.