



品番：EA968CF-60

品名：三相200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GUH-T
出力	60W	電圧	三相AC200V
電流	0.60A (50Hz) 0.50A (60Hz)	起動トルク	0.930N・m (50Hz) 0.800N・m (60Hz)
定格トルク	0.460N・m (50Hz) 0.390N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
重量	2.6kg		

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.