

品番 : EA968CG-15

品名 : AC100V・15W スピードコントロールモーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/05 19:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1220ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|-------|--------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | SUA7I15GC-V12 |
| 出力 | 15W | 電圧 | 単相AC100V |
| 速度範囲 | 90~1400rpm (50Hz) 90~1700rpm (60Hz) | 起動トルク | 0.075N・m (50/60Hz) |
| 許容トルク | 1200rpm:0.11N・m(50Hz)、0.1 N・m(60Hz) 90rpm:0.04N・m(50/60Hz) | | |

ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能

速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適

コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。

コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。
(モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.