品番: EA968CG-90

品名: AC100V·90W スピードコントロールモーター



販売価格	38,000円 (税抜)/41,800円(税込)					
カタログ価 格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 05:41現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログ ページ	1266ページ					



仕様

メーカー	SPG	型番	SUA9I90GCH-V12
出力	90W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.55N·m(50/60Hz)	許容トルク	1200rpm:0.58N·m(50Hz), 0.53 N·m(60Hz) 90rpm:0.25N·m(50/60Hz)
速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)	コンデンサ容量	24.0 µF

モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能

速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適

コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。

コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。 (モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)

株式会社エスコ