

品番 : EA968CH-40

品名 : AC200V・40W スピードコントロールモーター



販売価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SUA9I40GDL-V12
出力	40W	電圧	単相AC200V
許容トルク	1200rpm:0.27N·m(50Hz)、0.2 N·m(60Hz) 90rpm:0.09N·m(50/60Hz)	起動トルク	0.18N·m(50/60Hz)
速度範囲	90～1400rpm(50Hz) 90～1700rpm(60Hz)		

モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能

速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適

コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。

コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。

(モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

