


品番 : EA968CJ-40

品名 : AC100V・40W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 20:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

| | | | |
|--|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9R40GCL |
| 出力 | 40W | 電圧 | 単相AC100V |
| 電流 | 0.84A (50Hz) 1.00A (60Hz) | 起動トルク | 0.280N・m |
| 定格トルク | 0.300N・m (50Hz) 0.260N・m (60Hz) | 定格回転速度 | 1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz) |
| コンデンサ容量 | 15.0 μ F | 重量 | 2.34kg |
| リード線タイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.