



品番：EA968CJ-6

品名：AC100V・6W レバ-シフルモーター(リード線タイプ)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S6R06GC
出力	6W	電圧	単相AC100V
電流	0.21A	起動トルク	0.045N・m
定格トルク	0.050N・m (50Hz) 0.042N・m (60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)
コンデンサ容量	3.0 μ F	重量	0.7kg

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.