




品番：EA968CJ-60

品名：AC100V・60W レバ-シフルモーター(リード線タイプ)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GCH
出力	60W	電圧	単相AC100V
電流	1.40A(50Hz) 1.60A(60Hz)	起動トルク	0.600N・m
定格トルク	0.480N・m(50Hz) 0.390N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	25.0 μ F	重量	2.48kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.