品番: EA968CJ-60

品名:AC100V·60W レバーシブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	<b>14,300円</b> (税抜)/ 15,730円(税込)				
カタログ価 格	14,300円(税抜)/15,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				









## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GCH		
出力	60W	電圧	単相AC100V		
電流	1.40A(50Hz) 1.60A(60Hz)	起動トルク	0.600N·m		
定格トルク	0.480N·m(50Hz) 0.390N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	25.0 μF	重量	2.48kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.