品番: EA968CJ-90

品名:AC100V·90W レバーシブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	15,100円 (税抜)/16,610円(税込)				
カタログ価 格	15,100円(税抜)/16,610円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				









仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GCH		
出力	90W	電圧	単相AC100V		
電流	2.10A(50Hz) 2.25A(60Hz)	起動トルク	0.650N·m		
定格トルク	0.750N·m(50Hz) 0.600N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	30.0 μF	重量	2.93kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.