




品番 : EA968CJ-90

品名 : AC100V・90W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の色は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GCH
出力	90W	電圧	単相AC100V
電流	2.10A(50Hz) 2.25A(60Hz)	起動トルク	0.650N・m
定格トルク	0.750N・m(50Hz) 0.600N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量	30.0 μF	重量	2.93kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.