

品番 : EA968CK-15

品名 : AC200V・15W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



販売価格	8,530円(税抜) / 9,383円(税込)		
カタログ価格	8,530円(税抜) / 9,383円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GD
出力	15W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.09N・m	電流	0.21A(50/60Hz)
定格トルク	0.125N・m(50Hz) 0.100N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.