


品番 : EA968CK-15

品名 : AC200V・15W レバ-シフ"ルモ-タ-(リード"線タイプ")



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,530円(税抜) / 9,383円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,530円(税抜) / 9,383円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/20 07:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



円の中の番号は電子部品内の機子番号です。

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S7R15GD |
| 出力 | 15W | 電圧 | 単相AC200V |
| 起動トルク | 0.09N·m | 電流 | 0.21A(50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.125N·m(50Hz) 0.100N·m(60Hz) | 定格回転速度 | 1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.