


品番 : EA968CK-40

品名 : AC200V・40W レバーシフュルモーター(リード線タイプ)



販売価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は電子部内での子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GDL
出力	40W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.28N·m	電流	0.39A(50Hz) 0.47(60Hz)
定格トルク	0.31N·m(50Hz) 0.26N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.