

品番：EA968CK-60

品名：AC200V・60W レバ-シブルモーター(リード線タイプ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/05 18:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|  |                                |        |                                |
|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー   | SPG                            | 型番     | S9R60GDH                       |
| 出力   | 60W                            | 電圧     | 単相AC200V                       |
| 起動トルク  | 0.55N・m                        | 電流     | 0.7A(50Hz)<br>0.76A(60Hz)      |
| 定格トルク  | 0.48N・m(50Hz)<br>0.39N・m(60Hz) | 定格回転速度 | 1250rpm(50Hz)<br>1550rpm(60Hz) |
| リード線タイプ                                      |                                |        |                                |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |                                |        |                                |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.