

品番 : EA968CL-15

品名 : AC100V・15W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



インダクションモーター接続図

● 端子箱タイプ	
CW	CCW
Black, Black, 0.42A	Black, Black, 0.42A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
● 端子箱タイプ	● 端子箱タイプ
CW	CCW
Black, Black, 0.42A	Black, Black, 0.42A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

注: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫は端子番号を示します。

仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GC-T
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.095N・m	電流	0.42A(50/60Hz)
定格トルク	0.125N・m(50/60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.