品番: EA968CL-15

品名: AC100V·15W レバーシブルモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
カタログ価 格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 09:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				





仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GC-T
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.095N·m	電流	0.42A(50/60Hz)
定格トルク	0.125N·m(50/60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.