品番: EA968CL-25

品名: AC100V·25W レバーシブルモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	11,600円 (税抜)/ 12,760円(税込)				
カタログ価 格	11,600円(税抜)/12,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 12:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1265ページ				





仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GC-T
出力	25W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.18N·m	電流	0.63A(50Hz) 0.70A(60Hz)
定格トルク	0.21N·m(50Hz) 0.17N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.