

品番 : EA968CL-40

品名 : AC100V・40W レバーシフルモータ(端子箱付タイプ)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GCL-T
出力	40W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.28N·m	電流	0.84A(50Hz) 1.0A(60Hz)
定格トルク	0.3N·m(50Hz) 0.26N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.