

品番：EA968CL-60

品名：AC100V・60W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GCH-T
出力	60W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.6N・m	電流	1.4A(50Hz) 1.6A(60Hz)
定格トルク	0.48N・m(50Hz) 0.39N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.