


品番 : EA968CM-15

品名 : AC200V・15W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GD-T
出力	15W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.095N・m	電流	0.21A(50/60Hz)
定格トルク	0.125N・m(50/60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.