


品番：EA968CM-25

品名：AC200V・25W レバ-シフルモ-ター(端子箱付タイプ)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GD-T
出力	25W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.18N・m	電流	0.33A(50/60Hz)
定格トルク	0.21N・m(50Hz) 0.17N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.