


品番 : EA968CM-25

品名 : AC200V・25W レバ-シフ"ルモ-タ-(端子箱付タイフ°)



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の内の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GD-T
出力	25W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.18N·m	電流	0.33A(50/60Hz)
定格トルク	0.21N·m(50Hz) 0.17N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.