

品番 : EA968CM-90

品名 : AC200V・90W レバ-シフ"ルモータ-(端子箱付タイプ)



販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GDH-T
出力	90W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.65N·m	電流	0.9A(50Hz) 1.0A(60Hz)
定格トルク	0.75N·m(50Hz) 0.6N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.