

品番 : EA968CN-15

品名 : AC100V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は電子部品内の機子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GC-E
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.1N·m	電流	0.44A(50/60Hz)
定格トルク	0.125N·m(50Hz) 0.1N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm 1500rpm

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.