

品番：EA968CN-25

品名：AC100V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GC-E
出力	25W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.22N・m	電流	0.6A(50Hz) 0.7A(60Hz)
定格トルク	0.2A(50Hz) 0.17A(60Hz)	定格回転速度	1250rpm 1450rpm
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.