品番: EA968CN-60

品名: AC100V·60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	29,100円 (税抜)/ 32,010円(税込)				
カタログ価 格	29,100円(税抜)/32,010円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 08:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				





仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GCH-E
出力	60W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.62N·m	電流	1.5A(50Hz) 1.75(60Hz)
定格トルク	0.48N·m(50Hz) 0.4N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm 1500rpm

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.