


品番 : EA968CP-25

品名 : AC200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は電子部品内の機子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S8R25GD-E
出力	25W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.22N・m	電流	0.3A(50Hz) 0.35(60Hz)
定格トルク	0.2N・m(50Hz) 0.17N・m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.