品番: EA968CP-40

品名: AC200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	27,000円 (税抜)/ 29,700円(税込)				
カタログ価 格	27,000円(税抜)/29,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 08:18現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				





仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GDL-E
出力	40W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.35N·m	電流	0.4A(50Hz) 0.48A(60Hz)
定格トルク	0.31N·m(50Hz) 0.26N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.