


品番 : EA968CP-90

品名 : AC200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	33,500円(税抜)／36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜)／36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円の中の番号は電子部内での子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R90GDH-E
出力	90W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.7N·m	電流	0.9A(50Hz) 1.1A(60Hz)
定格トルク	0.72N·m(50Hz) 0.6N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.