


品番：EA968CR-60

品名：三相200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GUH-E
出力	60W	電圧	三相AC200V
起動トルク	0.93N・m (50Hz) 0.8N・m (60Hz)	電流	0.6A (50Hz) 0.5A (60Hz)
定格トルク	0.46N・m (50Hz) 0.39N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
リード線タイプ			
電磁ブレーキ付きモーター			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.