品番: EA968CR-90

品名:三相200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)



販売価格	33,500円(税抜)/36,850円(税込)				
カタログ価格	33,500円(税抜)/36,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				





## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GUH-E
出力	90W	電圧	三相AC200V
起動トルク	1.6N·m (50Hz) 0.89N·m (60Hz)	電流	0.63A(50Hz) 0.6A(60Hz)
定格トルク	0.69N·m(50Hz) 0.6N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)

リード線タイプ

電磁ブレーキ付きモーター

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.