

品番 : EA968DA-40

品名 : AC100V・40W スピートコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GCL-S12
出力	40W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.18N・m	速度範囲	90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.27N・m(50Hz) 0.20 N・m(60Hz) 90rpm:0.09N・m(50/60Hz)		
インダクションセパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.