

品番 : EA968DA-40

品名 : AC100V・40W スピートコントロールモーター(インダクション/SR)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 20:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

仕様

| | | | |
|--|---|------|--|
| メーカー | SPG | 型番 | S9I40GCL-S12 |
| 出力 | 40W | 電圧 | 単相AC100V |
| 起動トルク | 0.18N・m | 速度範囲 | 90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz) |
| 許容トルク | 1200rpm:0.27N・m(50Hz) 0.20 N・m(60Hz) 90rpm:0.09N・m(50/60Hz) | | |
| インダクションセパレートタイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.