品番: EA968DA-6

品名: AC100V・6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	9,840円(税抜)/10,824円(税込)				
カタログ価 格	9,840円(税抜)/10,824円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:14現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S6I06GC-S12
出力	6W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.04N·m	速度範囲	90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.048N·m(50/60Hz) 90rpm:0.03N·m(50/60Hz)		

インダクションセパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.